

**HOLEX****Villáskulcs/racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás:  
7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614828 7
GTIN	4062406649715
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

**Műszaki leírás**

Pofamagasság $h_1$	4,6 mm
Gyűrűmagasság $h_2$	6,9 mm
Kulcs hossza L	135 mm
Kulcsnyílás	7 mm
Pofaszélesség b	18,4 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Gyűrű $\varnothing D$	17,4 mm
Csillag helyzete	15 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Racsni, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs