

HOLEX**Villáskulcs/racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614828 11
GTIN	4062406649753
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Gyűrű Ø D	22,9 mm
Pofamagasság h ₁	5,4 mm
Kulcs hossza L	166 mm
Pofaszélesség b	23,9 mm
Kulcsnyílás	11 mm
Gyűrűmagasság h ₂	8,2 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	15 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Racsni, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs