



## Villáskulcs/racsnis csillagkulcs készlet tokban irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsok száma: 10



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 614838 10     |
| GTIN              | 4062406649852 |
| Árucikk kategória | 62A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Praktikus textil felgöngyölhető tokban.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

#### Tartalom:

1-1 db 614828 sz. kulcs 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19. méretben.

### Műszaki leírás

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Kulcsok száma     | 10                 |
| Csillag helyzete  | 15 fok             |
| Fogak száma       | 72                 |
| Utánfogási szög   | 5 fok              |
| Alapanyag         | Króm-vanádium acél |
| Felület           | Matt krómozott     |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus           |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Racsnis, irányváltós | igen        |
| Termék fajtája       | Csavarkulcs |

## Tartozék

|   |           |
|---|-----------|
| Villáskulcs/racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított<br>Kulcsnyílás 8 mm  | 614828 8  |
| Villáskulcs/racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított<br>Kulcsnyílás 9 mm  | 614828 9  |
| Villáskulcs/racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított<br>Kulcsnyílás 10 mm | 614828 10 |
| Villáskulcs/racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított<br>Kulcsnyílás 11 mm | 614828 11 |
| Villáskulcs/racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított<br>Kulcsnyílás 13 mm | 614828 13 |
| Villáskulcs/racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított<br>Kulcsnyílás 14 mm | 614828 14 |
| Villáskulcs/racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított<br>Kulcsnyílás 16 mm | 614828 16 |
| Villáskulcs/racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított<br>Kulcsnyílás 17 mm | 614828 17 |
| Villáskulcs/racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított<br>Kulcsnyílás 18 mm | 614828 18 |
| Villáskulcs/racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított<br>Kulcsnyílás 19 mm | 614828 19 |