

**HOLEX****Villáskulcs/racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 16mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 614828 16     |
| GTIN              | 4062406649807 |
| Árucikk kategória | 62A           |

**Leírás****Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

**Műszaki leírás**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Pofaszélesség b              | 34,4 mm            |
| Gyűrű Ø D                    | 31,4 mm            |
| Kulcsnyílás                  | 16 mm              |
| Kulcsnyílás méret            | Metrikus           |
| Kulcs hossza L               | 207 mm             |
| Gyűrűmagasság h <sub>2</sub> | 10,5 mm            |
| Pofamagasság h <sub>1</sub>  | 6,9 mm             |
| Csillag helyzete             | 15 fok             |
| Fogak száma                  | 72                 |
| Utánfogási szög              | 5 fok              |
| Alapanyag                    | Króm-vanádium acél |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Felület             | Matt krómozott |
| Racsni, irányváltós | igen           |
| Termék fajtája      | Csavarkulcs    |