

Rúdmágnes illesztési mérettel, neodímium, Ø: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085929 25
GTIN	2050001737632
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt rúdmágnes 3 – 6-szoros tartóerővel a kemény ferrites mágnesekhez képest.**
- **Illesztési tűrés h6 külső Ø-re**
- **Hőálló maximum 80 °C-ig.**
- **Neodímium mágnesmag.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Munkadarab felülete	Nikkel
Magasság	35 mm
Névleges tartóerő	450 N
Maximális rövidítési méret, hátoldal	7 mm
Maximális hőállóság	80 °C
Ø	25 mm
Mágnesmag anyaga	neodímium
Termék fajtája	Rúdrögzítő mágnes

