

HOLEX**Rúdmágnes 2 darabos készlet, AlNiCo, Ø×hossz: 10X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085936 10X30
GTIN	4045197372703
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

- Hengeres alakú, az azonos pólus rovátkával jelölve.
- A mágneses anyag maximum 550 °C-ig (lakk 100 °C) hőálló.
- A rudak egymásra sorolva meghosszabbíthatók.

Műszaki leírás

Hossz	30 mm
Maximális hőállóság	550 °C
Ø	10 mm
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Rúdmágnes