

**Garant****Nagyoló maró HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	192541 25
GTIN	4045197547651
Árucikk kategória	11W

**Leírás****Kivitel:**

**Hátraköszörült NR profillal.** Központon átmenő él mélységre fúráshoz.

- **Tágas, finomra köszörült forgácshornyok.**
- **Speciális homlokszög aluhoz, színes- és könnyűfémekhez.**

Maximális Maximális forgácsolási teljesítmény-igényekhez.

**Előny:**

A nagy forgácsterek miatt **nagy forgácsleválasztási térfogat** érhető el.

**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	3
Sarokletörés szélessége 45°-nál	1 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,09 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Teljes hossz L	166 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	90 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	js14
Spirálszög	36 fok
Sarokletörés szöge	45 fok

Bevonat	TiAlN
Szerszámananyag	HSS PM
Szabvány	DIN 844 B
Maróprofil	WR
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	138 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	23 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		