


Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Neodímium, Ø: 13mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085924 13
GTIN	2050001737748
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- Hőálló maximum 80 °C-ig.
- Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

Menetes persely	igen
Névleges tartóerő	60 N
Ø	13 mm
Maximális hőállóság	80 °C
Menet	M3 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Magasság	4,5 mm
Súly	7,5 g

Magasság menettel	11,5 mm
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M3	085921 M3
---	-----------