

Garant**Nagyoló maró HSS-Co8, bevonat nélkül, Ø k12 DC: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	192600 7
GTIN	4045197106940
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Hátraköszörült NR profillal. A széles fogbordák profilváltozás nélkül utánköszörülhetnek. 20-es méretig központon átmenő él mélységre fúráshoz.

Műszaki leírás

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,5 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Vágóél Ø D_c	7 mm
Fogak száma Z	4
Szár Ø D_s	10 mm
Teljes hossz L	66 mm
Élhossz L_c	16 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	k12
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 8

Szabvány	DIN 844 B
Maróprofil	NR
Belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	12 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		