

HOLEX**Gombmágnos védőlappal, AlNiCo, Ø: 25mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 085946 25 |
| GTIN | 4045197372918 |
| Árucikk kategória | 02A |

Leírás**Kivitel:**

- Kerek mágnes osztott tapadófelülettel és furattal.
- A mágneses anyag maximum 550 °C-ig hőálló.

Felhasználás:

- Beépítés mutatós műszerekbe.
- Kis fémtárgyak rögzítésére.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|------------|
| Rögzítőfurat Ø | 4,8 mm |
| Maximális hőállóság | 550 °C |
| Magasság | 15,9 mm |
| Ø | 25 mm |
| Névleges tartóerő | 34 N |
| Mágnesmag anyaga | AlNiCo |
| Termék fajtája | Gombmágnes |

