

HEDI

Sűrített levegő tömlő dob 1/4 col, Használható tömlőhossz: 20m



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 080060 20 |
| GTIN | 4003644006632 |
| Árucikk kategória | 08B |

Leírás

Kivitel:

Ipari acéllemez tömlődob ergonomikus fogantyúval, nagy stabilitás, csapágyazott forgó markolat és rögzítőfék jellemzi. Tömlő belső átmérő = 9 mm; üzemi nyomás max. 12 bar.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|------------------|
| Tömlő belső Ø | 9 mm |
| Ház anyaga | Acéllemez |
| Maximális üzemi nyomás | 12 bar |
| Használható tömlőhossz | 20 m |
| Termék fajtája | Tömlőtekerceselő |

Tartozék

Sűrített levegős tömlő dob 1/4 col tömlő nélkül Típus LEER

080065 LEER