

Garant**Nagyoló maró HSS-Co8, bevonat nélkül, Ø k12 DC: 40mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 192600 40 |
| GTIN | 4045197107176 |
| Árucikk kategória | 11W |

Leírás**Kivitel:**

Hátraköszörült NR profillal. A széles fogbordák profilváltozás nélkül utánköszörülhetnek. 20-es méretig központon átmenő él mélységre fúráshoz.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fogak száma Z | 6 |
| Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,031 mm |
| Vágóél Ø D_c | 40 mm |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm |
| Szár Ø D_s | 32 mm |
| Teljes hossz L | 155 mm |
| Élhossz L_c | 63 mm |
| Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde |
| Szár | DIN 1835 B, h6-tal |
| Tűrés névleges Ø | k12 |
| Spirálszög | 30 fok |
| Sarokletörés szöge | 45 fok |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS Co 8 |

| | |
|----------------|-----------|
| Szabvány | DIN 844 B |
| Maróprofil | NR |
| Belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 83 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 12 m/min | P |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 23 m/min | K |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |