

## Rúd­mág­nes illesztési mérettel, AlNiCo, Ø: 25mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085925 25
GTIN	2050000964831
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

- **Árnyékolt rúd­mág­nes AlNiCo mág­nes­mag­gal.**
- **Illesztési tőrés h6 külső Ø-re.**
- **Hőállóság maximum 220 °C-ig.**

#### Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

### Műszaki leírás

Munkadarab felülete	horganyzott
Maximális hőállóság	220 °C
Ø	25 mm
Magasság	30 mm
Maximális rövidítési méret, hátoldal	5 mm
Névleges tartóerő	80 N
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Rúdrögzítő mágnes

