

Lapos rögzítőmágnes menet nélkül, Neodímium, Ø: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085923 10
GTIN	2050001737564
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- Hőálló maximum 80 °C-ig.
- Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Ø	10 mm
Maximális hőállóság	80 °C
Magasság	4,5 mm
Súly	2,5 g
Munkadarab felülete	horganyzott
Névleges tartóerő	25 N
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

