

HOLEX**Fazékmágnes védőlappal, AlNiCo, Ø: 17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085940 17
GTIN	4045197372734
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

- Az acélköpeny megmunkálása nincs káros hatással a mágnesre.
- Lefelé irányított mágneses erő az alumínium gyűrűbe ágyazás miatt.
- Rögzítő menet a mágnes felületén.
- A mágneses anyag maximum 220 °C-ig hőálló.

Felhasználás:

Beépítés készülékekbe, rögzítéshez vagy emeléshez.

Műszaki leírás

Rögzítőmenet a mágnesfejben	M6 mm
Névleges tartóerő	26,5 N
Munkadarab felülete	Acél
Maximális hőállóság	220 °C
Ø	17 mm
Magasság	16 mm

Mágnestag anyaga	AlNiCo
Termék fajta	Fazékmágnest