



Nylon spiráltömlő 1/4 col csatlakozóval, Használható tömlőhossz: 2,5 m



Rendelési adatok

Rendelés száma	080100 2,5
GTIN	4047322129138
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Nylon tömlő, ezáltal **rendkívül nagy visszahúzó erő** és **csekély nyomásvesztés**.

Tartalom:

1-1 db gyorscsatlakozóval és dugóval.

Tömlő külső Ø: 8 mm

Tömlő belső Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Tömlő belső Ø	6 mm
Festék	kék
Tömlőcsonk csatlakozó	1/4 coll
Anyag	Nylon spiráltömlő
Használható tömlőhossz	2,5 m
Tömlő külső Ø	8 mm

