


## Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Neodímium, Ø: 16mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085924 16
GTIN	2050001737755
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

- Hőálló maximum 80 °C-ig.
- Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

#### Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

#### Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

### Műszaki leírás

Magasság menettel	11,5 mm
Menet	M4 mm
Maximális hőállóság	80 °C
Magasság	4,5 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Súly	13,2 g
Névleges tartóerő	95 N
Menetes persely	igen

Ø	16 mm
Mágnemag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

## Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M4	085921 M4
---	-----------