



Akkus sarokcsavarozó, Típus: CLBA123



Rendelési adatok

Rendelés száma	071142 CLBA123
GTIN	697099651499
Árucikk kategória	03S

Leírás

Kivitel:

A Cleco® CellClutch™ vezeték nélküli szerelő szerszámok intelligensek és mégis egyszerűen használhatóak, programozhatóságot jelentenek a gyártósornál klasszikus számlálás funkcióval. Precizitás és ismétlési pontosság > 1.67 CMK értékkel ($\pm 10\%$ tűrés mellett az ISO 5393 szabvánnyal összhangban).

- **Egyszerűen programozható: Programozzon be fordulatszámokat és többlépcsős csavarozási folyamatokat a hibák elkerülése és a termelékenység javítása érdekében.**
- **A bevált Cleco kuplung: Megbízhatóságot és hosszú élettartamot nyújt a gyártósornál.**
- **Állapotjelző lámpa a kezelőnek: Színes csavarozás visszajelző - és összesített számlálás állapot.**
- **Többszínű LED: Lámpa további „OK/NOK” visszajelzéshez a kezelő számára a munkadarab egyidejű megvilágításával.**
- **Programozható csavarozási stratégiák: Szüntesse meg a menetek sérülését és a csavarozási hibákat programozható fordulatszámokkal és stratégiákkal.**
- **Egység akkumulátor platform.**

Tartalom:

Akkuk nélkül és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073827 sz. MB18 méret, a 073816 sz. MB18 méret, valamint a 073840 sz. alatt talál. A nyomaték beállításához előbeállító készülék szükséges, ezt a 654381 számtól találja.

Műszaki leírás

Hossz	452,4 mm
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Szerszámbefogó meghajtási profil	Négyszög
Szerszámbefogó mérete	3/8 coll
Fordulatszám-tartomány	65 - 650 min ⁻¹
Akkumulátor-feszültség	18 V
Magasság	76 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Súly akku nélkül	1,46 kg
Nyomatéktartomány	3,3 - 12 Nm
Termék fajtája	Csavarozó