



## Akkus sarokcsavarozó, Típus: CLBA203



### Rendelési adatok

Rendelés száma	071142 CLBA203
GTIN	697099651505
Árucikk kategória	03S

### Leírás

#### Kivitel:

A Cleco® CellClutch™ vezeték nélküli szerelő szerszámok intelligensek és mégis egyszerűen használhatóak, programozhatóságot jelentenek a gyártósornál klasszikus számlálás funkcióval. Precizitás és ismétlési pontosság > 1.67 CMK értékkel ( $\pm 10\%$  tűrés mellett az ISO 5393 szabvánnyal összhangban).

- **Egyszerűen programozható: Programozzon be fordulatszámokat és többlépcsős csavarozási folyamatokat a hibák elkerülése és a termelékenység javítása érdekében.**
- **A bevált Cleco kuplung: Megbízhatóságot és hosszú élettartamot nyújt a gyártósornál.**
- **Állapotjelző lámpa a kezelőnek: Színes csavarozás visszajelző - és összesített számlálás állapot.**
- **Többszínű LED: Lámpa további „OK/NOK” visszajelzéshez a kezelő számára a munkadarab egyidejű megvilágításával.**
- **Programozható csavarozási stratégiák: Szüntesse meg a menetek sérülését és a csavarozási hibákat programozható fordulatszámokkal és stratégiákkal.**
- **Egység akkumulátor platform.**

#### Tartalom:

Akkuk nélkül és töltőkészülék nélkül.

#### Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073827 sz. MB18 méret, a 073816 sz. MB18 méret, valamint a 073840 sz. alatt talál. A nyomaték beállításához előbeállító készülék szükséges, ezt a 654381 számtól találja.

## Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
Szerszámbefogó mérete	3/8 coll
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Akkumulátor-feszültség	18 V
Magasság	76 mm
Hossz	492 mm
Szerszámbefogó meghajtási profil	Négyszög
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Fordulatszám-tartomány	36 - 360 min <sup>-1</sup>
Nyomatéktartomány	8,3 - 21 Nm
Súly akku nélkül	1,73 kg
Termék fajtája	Csavarozó