



Akkus sarokcsavarozó, Típus: CLBA303



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 071142 CLBA303 |
| GTIN | 697099651512 |
| Árucikk kategória | 03S |

Leírás

Kivitel:

A Cleco® CellClutch™ vezeték nélküli szerelő szerszámok intelligensek és mégis egyszerűen használhatóak, programozhatóságot jelentenek a gyártósornál klasszikus számlálás funkcióval. Precizitás és ismétlési pontosság > 1.67 CMK értékkel ($\pm 10\%$ tűrés mellett az ISO 5393 szabvánnyal összhangban).

- **Egyszerűen programozható: Programozzon be fordulatszámokat és többlépcsős csavarozási folyamatokat a hibák elkerülése és a termelékenység javítása érdekében.**
- **A bevált Cleco kuplung: Megbízhatóságot és hosszú élettartamot nyújt a gyártósornál.**
- **Állapotjelző lámpa a kezelőnek: Színes csavarozás visszajelző - és összesített számlálás állapot.**
- **Többszínű LED: Lámpa további „OK/NOK” visszajelzéshez a kezelő számára a munkadarab egyidejű megvilágításával.**
- **Programozható csavarozási stratégiák: Szüntesse meg a menetek sérülését és a csavarozási hibákat programozható fordulatszámokkal és stratégiákkal.**
- **Egység akkumulátor platform.**

Tartalom:

Akkuk nélkül és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073827 sz. MB18 méret, a 073816 sz. MB18 méret, valamint a 073840 sz. alatt talál. A nyomaték beállításához előbeállító készülék szükséges, ezt a 654381 számtól találja.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Fordulatszám-tartomány | 26 - 255 min ⁻¹ |
| Szerszámbefogó meghajtási profil | Négyszög |
| Magasság | 76 mm |
| Szerszámbefogó mérete | 3/8 coll |
| Energiaellátás | Akkus |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 |
| Hossz | 492 mm |
| Akkumulátor kapacitás | 3 Ah |
| Súly akku nélkül | 1,73 kg |
| Nyomatéktartomány | 8,3 - 30 Nm |
| Termék fajtája | Csavarozó |