



## Akkus pisztolymarkolatú csavarozó, Típus: CLBP04Q



### Rendelési adatok

Rendelés száma	071143 CLBP04Q
GTIN	697099651543
Árucikk kategória	03S

### Leírás

#### Kivitel:

A Cleco® CellClutch™ vezeték nélküli szerelő szerszámok intelligensek és mégis egyszerűen használhatóak, programozhatóságot jelentenek a gyártósornál klasszikus számlálás funkcióval. Precizitás és ismétlési pontosság > 1.67 CMK értékkel ( $\pm 10\%$  tűrés mellett az ISO 5393 szabvánnyal összhangban).

- **Egyszerűen programozható: Programozzon be fordulatszámokat és többlépcsős csavarozási folyamatokat a hibák elkerülése és a termelékenység javítása érdekében.**
- **A bevált Cleco kuplung: Megbízhatóságot és hosszú élettartamot nyújt a gyártósornál.**
- **Állapotjelző lámpa a kezelőnek: Színes csavarozás visszajelző - és összesített számlálás állapot.**
- **Többszínű LED: Lámpa további „OK/NOK” visszajelzéshez a kezelő számára a munkadarab egyidejű megvilágításával.**
- **Programozható csavarozási stratégiák: Szüntesse meg a menetek sérülését és a csavarozási hibákat programozható fordulatszámokkal és stratégiákkal.**
- **Egység akkumulátor platform.**

#### Tartalom:

Akkuk nélkül és töltőkészülék nélkül.

#### Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073827 sz. MB18 méret, a 073816 sz. MB18 méret, valamint a 073840 sz. alatt talál. A nyomaték beállításához előbeállító készülék szükséges, ezt a 654381 számtól találja.

## Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
Szerszámbefogás	Gyorscserés befogó
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Magasság	209 mm
Maximális fordulatszám	1770 min <sup>-1</sup>
Szerszámbefogó mérete	1/4 coll
Hossz	213,5 mm
Maximális nyomaték	4 Nm
Súly akku nélkül	1,04 kg
Akkumulátor-feszültség	18 V
Nyomatéktartomány	1,1 - 4 Nm
Termék fajtája	Csavarozó