

Garant**Keményfém körfűrész tárcsa Homlokszög negatív, Øxfurat: 250X32Mmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	179700 250X32M
GTIN	4045197096111
Árucikk kategória	11T

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű fogazás elő- és készrevágóval. A trapéz alakú keményfém lapkák a főélel forgácsolnak és tiszta vágásfelületet adnak.

Előny:

Különösen keményeloxált profilanyaghoz alkalmas.

Felhasználás:

Nagy fordulatszámú gépeken.

F = Finom fogazat vékonyfalú profilokhoz vagy maximum 5 mm falvastagságú lemezekhez. **M = Közepes fogazat** 5 mm feletti falvastagságú profilokhoz és csövekhez. **G = Durva fogazat** tömör anyaghoz, pl. tömbökhöz és rudakhoz.

6°-os negatív homlokszög felső lengő fűrész tárcsás gépeken való használatra. Elsősorban vékony profilokhoz.

Figyelem:

- **Ajánlott vágási sebesség: 40 – 80 m/s, keményebb anyagoknál, mint ötvözeteknél, sárgaréznél vagy bronznál lehetőleg az alacsony értéket kell használni.**
- **Különösen ügyelni kell az egyenletes előtolásra; ezáltal elkerülhetők a sérülések.**
- **További kivitelek külön ajánlatkérésre.**
- **További körfűrész tárcsák a katalógus 2. kötetében találhatóak.**

Műszaki leírás

Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya	Kaltenbach
Osztás t	13,1 mm
Ø	250 mm
Vastagság	3,2 mm
Furat Ø	32 mm
Fogak száma Z	60
Felszereltség	HM
Menesztő furat Ø	11 mm
Menesztőfuratok száma	2
Menesztőfurat osztókör	63 mm
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Körfűrész lap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	850 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	650 m/min	N
CuZn	alkalmas	450 m/min	N
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		