

HOLEX**Gombmágnos védőlappal, AlNiCo, Ø: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085946 32
GTIN	4045197608604
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

- Kerek mágnes osztott tapadófelülettel és furattal.
- A mágneses anyag maximum 550 °C-ig hőálló.

Felhasználás:

- Beépítés mutatós műszerekbe.
- Kis fémtárgyak rögzítésére.

Műszaki leírás

Ø	32 mm
Névleges tartóerő	48 N
Rögzítőfurat Ø	7,1 mm
Magasság	25,4 mm
Maximális hőállóság	550 °C
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Gombmágnes

