

**Re-Bo****Fémfűrészlap, Øxvastagság: 68X1,6Fmm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	178860 68X1,6F
GTIN	4045197245595
Árucikk kategória	17B

## Leírás

**Kivitel:****Német csúcsminőségű termék**, speciális homorú köszörüléssel és precíziós fogazattal.**Alkalmazható:****GF és AXX AiR.**

## Műszaki leírás

Vastagság	1,6 mm
Furat Ø	16 mm
Ø	68 mm
Fogak száma Z	72
Szerszámananyag	HSS E
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Körfűrész lap

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	800 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	600 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	37 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	22 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	S
GG(G)	alkalmas	27 m/min	K
CuZn	alkalmas	400 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		