

Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Neodímium, Ø: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085924 20
GTIN	2050001737762
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- Hőálló maximum 80 °C-ig.
- Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

Magasság	6 mm
Ø	20 mm
Menet	M4 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Menetes persely	igen
Magasság menettel	13 mm
Névleges tartóerő	140 N
Súly	16,5 g

Maximális hőállóság	80 °C
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M4	085921 M4
---	-----------