

**Garant****Keményfém körfűrész tárcsa Homlokszög pozitív, Øxfurat: 370X50Fmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	179600 370X50F
GTIN	4045197096050
Árucikk kategória	11T

**Leírás****Kivitel:**

**Nagy teljesítményű fogazás elő- és készrevágóval.** A trapéz alakú keményfém lapkák a főélel forgácsolnak és tiszta vágásfelületet adnak.

**Előny:**

Különösen keményeloxált profilanyaghoz alkalmas.

**Felhasználás:**

**Nagy fordulatszámú gépeken.**

**F = Finom fogazat** vékonyfalú profilokhoz vagy maximum 5 mm falvastagságú lemezekhez. **M = Közepes fogazat** 5 mm feletti falvastagságú profilokhoz és csövekhez. **G = Durva fogazat** tömör anyaghoz, pl. tömbökhöz és rudakhoz.

**5°-os pozitív homlokszög** sima, sorjamentes vágáshoz, alsó vagy horizontális fűrész tárcsás gépeken. Kiválóan alkalmas profilokon vagy tömör anyagban végzendő alak-, gép- és hosszvágásokhoz.

**Figyelem:**

- **Ajánlott vágási sebesség: 40 – 80 m/s, keményebb anyagoknál, mint ötvözeteknél, sárgaréznél vagy bronznál lehetőleg az alacsony értéket kell használni.**
- **Különösen ügyelni kell az egyenletes előtolásra; ezáltal elkerülhetők a sérülések.**
- **További kivitelek külön ajánlatkérésre.**
- **További körfűrész tárcsák a katalógus 2. kötetében található.**

## Műszaki leírás

Vastagság	3,6 mm
Osztás t	9,7 mm
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya	Kaltenbach
Ø	370 mm
Furat Ø	50 mm
Fogak száma Z	120
Felszereltség	HM
Menesztő furat Ø	15 mm
Menesztőfuratok száma	4
Menesztőfurat osztókör	80 mm
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Körfűrész lap

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	850 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	650 m/min	N
CuZn	alkalmas	450 m/min	N
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		