

Rúdmágnes illesztési mérettel, SmCo₅, Ø: 32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085928 32
GTIN	2050000965197
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt rúdmágnes 3 – 6-szoros tartóerővel a kemény ferrites mágnesekhez képest.**
- **Illesztési tűrés h6 külső Ø-re**
- **Hőálló maximum 200 °C-ig.**
- **Szamárium-kobalt mágnesmag (SmCo₅).**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Névleges tartóerő	600 N
Ø	32 mm
Maximális hőállóság	200 °C
Magasság	40 mm
Maximális rövidítési méret, hátoldal	5 mm
Munkadarab felülete	Nikkel
Mágnesmag anyaga	SmCo ₅
Termék fajtája	Rúdrögzítő mágnes

