

Garant**Keményfém körfűrész tárcsa Homlokszög pozitív, Øxfurat: 250X32Mmm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 179600 250X32M |
| GTIN | 4045197095923 |
| Árucikk kategória | 11T |

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű fogazás elő- és készrevágóval. A trapéz alakú keményfém lapkák a főélel forgácsolnak és tiszta vágásfelületet adnak.

Előny:

Különösen keményeloxált profilanyaghoz alkalmas.

Felhasználás:

Nagy fordulatszámú gépeken.

F = Finom fogazat vékonyfalú profilokhoz vagy maximum 5 mm falvastagságú lemezekhez. **M = Közepes fogazat** 5 mm feletti falvastagságú profilokhoz és csövekhez. **G = Durva fogazat** tömör anyaghoz, pl. tömbökhöz és rudakhoz.

5°-os pozitív homlokszög sima, sorjamentes vágáshoz, alsó vagy horizontális fűrész tárcsás gépeken. Kiválóan alkalmas profilokon vagy tömör anyagban végzendő alak-, gép- és hosszvágásokhoz.

Figyelem:

- **Ajánlott vágási sebesség: 40 – 80 m/s, keményebb anyagoknál, mint ötvözeteknél, sárgaréznél vagy bronznál lehetőleg az alacsony értéket kell használni.**
- **Különösen ügyelni kell az egyenletes előtolásra; ezáltal elkerülhetők a sérülések.**
- **További kivitelek külön ajánlatkérésre.**
- **További körfűrész tárcsák a katalógus 2. kötetében található.**

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Vastagság | 3,2 mm |
| Osztás t | 13,1 mm |
| Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Kaltenbach |
| Furat Ø | 32 mm |
| Ø | 250 mm |
| Fogak száma Z | 60 |
| Felszereltség | HM |
| Menesztő furat Ø | 11 mm |
| Menesztőfuratok száma | 2 |
| Menesztőfurat osztókör | 63 mm |
| Szerszámanyag | HM |
| belső hűtés | nem |
| Termék fajtája | Körfűrész lap |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 850 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 650 m/min | N |
| CuZn | alkalmas | 450 m/min | N |
| Nedvesen minimum | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | feltételesen alkalmas | | |