

HOLEX**Nagyoló maró, TiAlN, Ø DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	192850 10
GTIN	4045197108227
Árucikk kategória	12W

Leírás**Kivitel:****Hátraköszörült, finom HR profillal.**

Központon átmenő él mélységre fúráshoz.

Kedvező árú alternatíva.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	4
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,018 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	10 mm
Sarokletörés szélessége 45° -nál	0,3 mm
Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Teljes hossz L	72 mm
Élhossz L_c	22 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges \varnothing	js12
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN

Szerszámananyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844
Maróprofil	HR
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	78 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	17 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	92 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		