

**TRICOFLEX****Vizes tömlő, sárga, PVC, Hossz 50 m, Tömlő belső Ø: 19****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080047 19
GTIN	3291671942554
Árucikk kategória	08A

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű és nem csavarodó sárga színű víztömlő. Hossz 50 m.

Maximális üzemi nyomás: 6 bar

Tömlő külső Ø: 21,4 mm

**Műszaki leírás**

Ellenőrző nyomás	20 bar
Tömlő külső Ø	21,4 mm
Festék	sárga
Anyag	Lágy PVC
Maximális üzemi nyomás	6 bar
Tömlőhossz	50 m
Tömlő belső Ø	19 mm
Terméknév attribútum	Hossz 50 m
Termék fajtája	Tömlő

