

**TRICOFLEX****Vizes tömlő, sárga, PVC, Hossz 50 m, Tömlő belső Ø: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080047 13
GTIN	3291671163782
Árucikk kategória	08A

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű és nem csavarodó sárga színű víztömlő. Hossz 50 m.

Maximális üzemi nyomás: 8 bar

Tömlő külső Ø: 15,25 mm

**Műszaki leírás**

Festék	sárga
Tömlő külső Ø	15,25 mm
Anyag	Lágy PVC
Maximális üzemi nyomás	8 bar
Tömlőhossz	50 m
Tömlő belső Ø	13 mm
Ellenőrző nyomás	20 bar
Terméknév attribútum	Hossz 50 m
Termék fajtája	Tömlő

