

TRICOFLEX**Vizes tömlő, sárga, PVC, Hossz 50 m, Tömlő belső Ø: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080047 25
GTIN	3291671942714
Árucikk kategória	08A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű és nem csavarodó sárga színű víztömlő. Hossz 50 m.

Maximális üzemi nyomás: 6 bar

Tömlő külső Ø: 28 mm

Műszaki leírás

Tömlő belső Ø	25 mm
Anyag	Lágy PVC
Ellenőrző nyomás	16 bar
Festék	sárga
Maximális üzemi nyomás	6 bar
Tömlőhossz	50 m
Tömlő külső Ø	28 mm
Terméknév attribútum	Hossz 50 m
Termék fajtája	Tömlő

