

Garant**Nagyoló maró, TiAlN, Ø DC: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	192710 25
GTIN	4045197107824
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:****Hátraköszörült nagyoló profillal.** A 20-as méretig központon átmenő él mélységre fúráshoz.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: k12

Fogak száma Z: 5

Spirálszög: 27 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes és ferde

Szár: DIN 1835 B, h6-tal

Fogak száma Z: 5

Élhossz L_c : 90 mm

Teljes hossz L: 166 mm

Szár Ø D_s : 25 mm

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,5 mm

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm²: 0,06 mm**Műszaki leírás**

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,5 mm
Vágóél Ø D_c	25 mm
Fogak száma Z	5
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,06 mm
Szár Ø D_s	25 mm
Teljes hossz L	166 mm
Élhossz L_c	90 mm

Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	k12
Spirálszög	27 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B
Maróprofil	NR
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	78 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	14 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	46 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	92 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

