

HOLEX**Nagyoló maró, TiAlN, Ø DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	192850 16
GTIN	4045197108258
Árucikk kategória	12W

Leírás**Kivitel:****Hátraköszörült, finom HR profillal.**

Központon átmenő él mélységre fúráshoz.

Kedvező árú alternatíva.

Műszaki leírás

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,4 mm
Vágóél Ø D _c	16 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 900 N/mm ²	0,033 mm
Fogak száma Z	4
Szár Ø D _s	16 mm
Teljes hossz L	92 mm
Élhossz L _c	32 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	js12
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN

Szerszámananyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844
Maróprofil	HR
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	78 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	17 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	92 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		