

## Rúdmágnes illesztési mérettel, AlNiCo, Ø: 40mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085925 40
GTIN	2050000965142
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

- **Árnyékolt rúdmágnes AlNiCo mágnesmaggal.**
- **Illesztési tűrés h6 külső Ø-re.**
- **Hőálló maximum 220 °C-ig.**

#### Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

### Műszaki leírás

Névleges tartóerő	200 N
Munkadarab felülete	horganyzott
Magasság	45 mm
Maximális hőállóság	220 °C
Maximális rövidítési méret, hátoldal	5 mm
Ø	40 mm
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Rúdrögzítő mágnes

