

Mitutoyo**Furatmikrokátor készlet mérőórával, Méréstartomány: 18-150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	435207 18-150
GTIN	4946368855523
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Önközpontosító mérőórák furatmérő hárompontos felfekvéssel. Mattkrómozott készüléktartó és mérőóra. A mérőóra a műanyag ház következtében ütésvédett. A készüléktartót a kézzel stabilizálja hőmérséklettel szemben. A különböző hosszúságú, cserélhető mérőcsapok és közgyűrűk segítségével a mérőkészülék beállítható a furat \varnothing -re.

Mérőcsap HM tapintógömbbel.

Felhasználás:

Összehasonlító mérőkészülék furatok \varnothing pontosságának, hengerességének és körköröségének ellenőrzésére.

Tartalom:

432051 sz. 10/58 méretű mérőórával 1/100 mm-es leolvasással.

3 db 435203 sz. furatmikrokátor mérőcsapokkal, hosszabbítóval és mérőtárcsákkal.

Műszaki leírás

Furatmikrokátorok száma	3
Mérőcsapok száma	26
Méréstartomány	18 - 150 mm
Mérőtárcsák száma	4
Mérésmélység	100 - 150 mm

Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C1
Kalibrálás	S9
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10
KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 18-150 mm	020580 18-150
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Távtartó gyűrű belső Ø 6,3 mm Gyűrűszélesség 2 mm	435230 2
Távtartó gyűrű belső Ø 5,3 mm Gyűrűszélesség 1 mm	435220 1
Hosszabbító (50 mm)	435210
Távtartó gyűrű belső Ø 6,3 mm Gyűrűszélesség 1 mm	435230 1
Távtartó gyűrű belső Ø 5,3 mm Gyűrűszélesség 0,5 mm	435220 0,5
Távtartó gyűrű belső Ø 6,3 mm Gyűrűszélesség 0,5 mm	435230 0,5
Távtartó gyűrű belső Ø 6,3 mm Gyűrűszélesség 3 mm	435230 3
Furatmikrokátor mérőórával Méréstartomány 18-35 mm	435203 18-35
Furatmikrokátor mérőórával Méréstartomány 35-60 mm	435203 35-60
Furatmikrokátor mérőórával Méréstartomány 50-150 mm	435203 50-150