


Mitutoyo**Furatmikrokátor mérőórával, Méréstartomány: 160-250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	435203 160-250
GTIN	4946368854922
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Önközpontosító mérőórás furatmérő hárompontos felfekvéssel. Mattkrómozott készüléktartó és mérőóra. A mérőóra a műanyag ház következtében ütésvédett. A készüléktartót a kézvédő stabilizálja hőmérséklettel szemben. A különböző hosszúságú, cserélhető mérőcsapok és közgyűrűk segítségével a mérőkészülék beállítható a furat \varnothing -re.

Mérőcsap keményfém tapintógömbbel.

Felhasználás:

Összehasonlító mérőkészülék furatok \varnothing pontosságának, hengerességének és körköröségének ellenőrzésére.

Tartalom:

432051 sz. 10/58 méretű mérőórával 1/100 mm-es leolvasással.

Műszaki leírás

Méréstartomány	160 - 250 mm
Mérésmélység	250 mm
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 μ m
Mérőcsapok száma	6

Központosító tányér szélessége	90 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Kalibrálás	C1
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 800 mm	023210 800
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez1 db Típus 90-300	439914 90-300
---	---------------