

Lapos rögzítőmágnes belső menettel, SmCo₅, Ø: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085922 16
GTIN	2050000964978
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- Hőálló maximum 200 °C-ig.
- Horganyzott felület, samárium-kobalt mágnesmag (SmCo₅).
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

Menetes persely	igen
Ø	16 mm
Maximális hőállóság	200 °C
Magasság menettel	11,5 mm
Magasság	4,5 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Súly	9 g
Névleges tartóerő	60 N

Menet	M4 mm
Mágnesmag anyaga	SmCo ₅
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M4	085921 M4
---	-----------