

**Erős mágnes védőlappal, AlNiCo, Teljes magasság: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085934 30
GTIN	4045197372581
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

- Patkó alakú erős mágnes.
- Mágnes rögzítő furattal (35 és 41 méret 2 furattal).
- A mágneses anyag maximum 550 °C-ig hőálló.

**Felhasználás:**

Kis vasalkatrészek megtartására, emelésére, válogatására vagy elektromos relékbe, mérőműszerekbe stb. történő beépítésre.

**Műszaki leírás**

Pólus mélysége	11 mm
Pólus szélessége	28,6 mm
Teljes magasság	30 mm
Maximális hőállóság	550 °C
Névleges tartóerő	118 N
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Erős mágnes

