

## Rúdmágnes illesztési mérettel, AlNiCo, Ø: 50mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085925 50
GTIN	2050000964848
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

- **Árnyékolt rúdmágnes AlNiCo mágnesmaggal.**
- **Illesztési tűrés h6 külső Ø-re.**
- **Hőálló maximum 220 °C-ig.**

#### Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

### Műszaki leírás

Munkadarab felülete	horganyzott
Maximális rövidítési méret, hátoldal	2 mm
Névleges tartóerő	350 N
Ø	50 mm
Maximális hőállóság	220 °C
Magasság	50 mm
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Rúdrögztítő mágnes

