

## Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Neodímium, Ø: 32mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085924 32
GTIN	2050001737786
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

- Hőálló maximum 80 °C-ig.
- Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

#### Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

#### Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

### Műszaki leírás

Névleges tartóerő	350 N
Menetes persely	igen
Munkadarab felülete	horganyzott
Súly	48 g
Ø	32 mm
Magasság menettel	15,5 mm
Menet	M5 mm
Maximális hőállóság	80 °C

Magasság	7 mm
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

---

## Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M5	085921 M5
---	-----------