

HOLEX**Nagyoló maró HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	192890 8
GTIN	4045197108661
Árucikk kategória	12W

Leírás**Kivitel:**

Hátraköszörült, finom HR profillal. Központon átmenő él mélységre fúráshoz.
Kedvező árú alternatíva.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	8 mm
Fogak száma Z	4
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 900 N/mm ²	0,015 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,3 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Teljes hossz L	69 mm
Élhossz L _c	19 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	k12
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS PM

Szabvány	DIN 844
Maróprofil	HR
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	138 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	83 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	64 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	64 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	37 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	18 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	110 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		