

HOLEX**Lapos fazékmágnes védőlappal, AlNiCo, Ø: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085944 19
GTIN	4045197372819
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

- Lapos mágnes, védő acélköpenybe ágyazva.
- A mágnes alulról rögzíthető a süllyesztett peremű furaton keresztül.
- A mágneses anyag maximum 550 °C-ig (19 méret 100 °C-ig) hőálló.

Felhasználás:

Készülékgyártásnál.

Műszaki leírás

Munkadarab felülete	Acél
Magasság	7,5 mm
Maximális hőállóság	100 °C
Rögzítőfurat Ø	4,5 mm
Névleges tartóerő	30 N
Ø	19 mm
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Fazékmágnes

