

## Rúdmágnes illesztési mérettel, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 6mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085928 6
GTIN	2050000964855
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

- **Árnyékolt rúdmágnes 3 – 6-szoros tartóerővel a kemény ferrites mágnesekhez képest.**
- **Illesztési tűrés h6 külső Ø-re**
- **Hőálló maximum 200 °C-ig.**
- **Szamárium-kobalt mágnesmag (SmCo<sub>5</sub>).**

#### Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

### Műszaki leírás

Névleges tartóerő	8 N
Magasság	20 mm
Ø	6 mm
Maximális hőállóság	200 °C
Maximális rövidítési méret, hátoldal	10 mm
Munkadarab felülete	Nikkel
Mágnesmag anyaga	SmCo <sub>5</sub>
Termék fajtája	Rúdrögzítő mágnes

