

Rúdmágnes illesztési mérettel, neodímium, Ø: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085929 10
GTIN	2050001737595
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt rúdmágnes 3 – 6-szoros tartóerővel a kemény ferrites mágnesekhez képest.**
- **Illesztési tűrés h6 külső Ø-re**
- **Hőálló maximum 80 °C-ig.**
- **Neodímium mágnesmag.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Névleges tartóerő	45 N
Munkadarab felülete	Nikkel
Magasság	20 mm
Maximális hőállóság	80 °C
Maximális rövidítési méret, hátoldal	8 mm
Ø	10 mm
Mágnesmag anyaga	neodímium
Termék fajtája	Rúdrögzítő mágnes

