

HOLEX**Lapos fazékmágnes védőlappal, AlNiCo, Ø: 29mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085944 29
GTIN	4045197372833
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

- Lapos mágnes, védő acélköpenybe ágyazva.
- A mágnes alulról rögzíthető a süllyesztett peremű furaton keresztül.
- A mágneses anyag maximum 550 °C-ig (19 méret 100 °C-ig) hőálló.

Felhasználás:

Készülékgyártásnál.

Műszaki leírás

Magasság	8,7 mm
Ø	28,5 mm
Munkadarab felülete	Acél
Rögzítőfurat Ø	5,2 mm
Névleges tartóerő	50 N
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Fazékmágnes

