

Garant**VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC / RS1: 10/2,0 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	206358 10/2,0
GTIN	4045197527783
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Speciális bevonat a hosszú élettartam és a nagy forgácsolási teljesítmény érdekében.
Kiegyensúlyozási fok G2,5.

Ni alapú ötvözetek marásához, 35°-os spirállal.

Fogak száma Z: 4

Spirálszög: 35 fok

Szár: DIN 6535 HB, h6

Kiegyensúlyozási fok szárral: G 2,5 HB-vel

Fogak száma Z: 4

Élhossz L_c: 22 mm

Vágóél rádiusz R₁: 2 mm

Teljes hossz L: 72 mm

Szár Ø D_s: 10 mm

Előtolás f_z másolómaráshoz Inconel®-ben: 0,028 mm

Műszaki leírás

Előtolás f _z másolómaráshoz Inconel®-ben	0,028 mm
Vágóél Ø D _c	10 mm
Fogak száma Z	4
Vágóél rádiusz R ₁	2 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Élhossz L _c	22 mm
Teljes hossz L	72 mm

Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HB-vel
Szár	DIN 6535 HB, h6
Spirálszög	35 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Tűrés névleges \emptyset	f8
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,05 \times D$ másolómarásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,2 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Ujjmaró

Szolgáltatások

Nyak kialakítása Típus FRST	209900 FRST
-----------------------------	-------------