

**Erős mágnes védőlappal, AlNiCo, Teljes magasság: 41 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085934 41
GTIN	4045197372628
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

- Patkó alakú erős mágnes.
- Mágnes rögzítő furattal (35 és 41 méret 2 furattal).
- A mágneses anyag maximum 550 °C-ig hőálló.

Felhasználás:

Kis vasalkatrészek megtartására, emelésére, válogatására vagy elektromos relékbe, mérőműszerekbe stb. történő beépítésre.

Műszaki leírás

Teljes magasság	41 mm
Névleges tartóerő	370 N
Pólus mélysége	15 mm
Maximális hőállóság	550 °C
Pólus szélessége	57 mm
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Erős mágnes

