


Garant**Homlok-palástmaró N, bevonat nélkül, Ø×szélesség js16: 63X40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	181500 63X40
GTIN	4045197096487
Árucikk kategória	11U

Leírás**Kivitel:**

A marók a paláston és a homlokoldalon forgácsolnak.

Felhasználás:

N típus = Normál fogazat, 30°-os spirál.

Figyelem:

f_z ha $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	8
Furat Ø H7	27 mm
Vágóél Ø D _c	63 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,07 mm
Szárkivitel	furattal
Teljes magasság	40 mm
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 1880 T1
Típus	N
Tűrés névleges Ø	js16
Homlok-palástmaró befogó	Illesztő horonnyal
Spirálszög	30 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
belső hűtés	nem
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Palástmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	M
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		