

Garant**Nagyoló homlok-palástmaró NR, TiN, Ø×szélesség js16: 100X50 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	182220 100X50
GTIN	4045197096838
Árucikk kategória	11U

Leírás**Kivitel:****Hátraköszörült profil.****Nagyoló maró** gömbölyű recés profillal.**Figyelem:** f_z ha $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Furat Ø H7: 32 mm

Fogak száma Z: 10

Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,07 mm**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	10
Vágóél Ø D_c	100 mm
Furat Ø H7	32 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Szárkivitel	furattal
Teljes magasság	50 mm

Bevonat	TiN
Szerszámanyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 1880 T1
Maróprofil	NR
Tűrés névleges Ø	js16
Homlok-palástmaró befogó	Illesztő horonnyal
Spirálszög	27 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
belső hűtés	nem
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Palástmaró